



TESSAROL Alu bronza 400°C

PODROČJE UPORABE

Za zaščito kovinskih predmetov, ki so izpostavljeni povišani temperaturi do 400°C kot so dimne cevi ...

LASTNOSTI

- specialni premaz s kovinskim izgledom
- obstojnost do temperature 400°C

| TEHNIČNI PODATKI | |
|---------------------------|--|
| SESTAVA | naravni polimer, topilo, aluminijev pigment |
| BARVNI TONI | srebrna |
| TONIRANJE | |
| SIJAJ | polmat |
| GOSTOTA | 0,95 g / ml |
| REDČENJE | pripravljen za uporabo |
| EU VOC kategorija in meje | IIB(e), 840g/l (2007); izdelek vsebuje: max.650g/l |
| EMBALAŽNE ENOTE | 0,2l, 0,75l, 10l |
| UPORABNOST | Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. |

| NAVODILA ZA UPORABO | | | | |
|--|---|------------|----------------|-----------------|
| NAČINI NANAŠANJA | redčenje | viskoznost | šoba | pritisk |
| čopič, valjček | / | | | |
| brizganje | | | | |
| <i>zračno brizganje</i> | | dobavna | 1,2 - 1,5 mm | 3 - 4 bare |
| <i>airless</i> | | dobavna | 0,23 - 0,28 mm | 120 - 160 barov |
| POGOJI DELA | temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C | | | |
| SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%) | suh na prah ca. 0,5 ure, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša. | | | |
| IZDATNOST | teoretična: pri enkratnem nanosu 10 - 12 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od načina aplikacije. | | | |
| ČIŠČENJE ORODJA | NITRO redčilo | | | |

PRIPRAVA PODLAGE

Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa z **NITRO redčilom**.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

| PODLAGA | PRIPRAVA PODLAGE | TEMELJNI PREMAZ | KONČNI PREMAZ |
|------------------|---|-----------------|---|
| ŽELEZO, JEKLO | odstranjevanje rje in nečistoč | / | 3x TESSAROL Alu bronza 400°C |
| STARI PREMAZI | čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov | / | 1 - 2x TESSAROL Alu bronza 400°C |

OPOMBE IN POSEBNOSTI

/